

Основа VABX-A-P-BV-BH-RVBVV

Номер на част: 8188465

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	2
Размер на растерната решетка	12.55 mm
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Интегрирана функция	с електрическа свързка
Макс. брой места за разпределители	4
Посока на потока	реверсивна
Максимален брой бобини на разпределители	8
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-P
Годност за работа с вакуум	да
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	690 l/min
Размери Ш x Д x В	50,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Степен на замърсяване	2
Одобрение	RCM Mark
Маркировка КС	КС-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагер	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	136.2 g
Електрическо задействане	Мултипол
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване	Обтегач
Пневматична връзка 2	за патрон 12 mm
Пневматична връзка 4	за патрон 12 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на присъединителната плоча	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на държача	POM
Материал на скобата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на гайките	високолегирана стомана, неръждаема