

Закрепване на гриперните челюсти ЕНАА-G1-E20-40-GGA1-AP

Номер на част: 8191126

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	вертикално закрепване на хващача
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Тегло на продукта	95 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на ъгъла	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на центраращите елементи	високолегирана стомана