


Вентилационна решетка VABF-XA-12-M1-C

Номер на част: 8191741

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	1
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-P Вентилен остров VTUX-A-S
Налягане на разрушаване	17 бар
Работно налягане	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Годност за работа с вакуум	не
Нормален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	5200 l/min
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагеря	-20 °C...70 °C
Ниво на звуково налягане	95 dB(A)
Ниво на звукова мощност на разстояние 1 m	106 dB(A)
Тегло на продукта	24.9 g
Начин на закрепване	фиксиране с щракване
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на шумозаглушителя	PE