

Тапа
NPQX-P-PC10
Номер на част: 8191749

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	10
Работно налягане	-0.1 МПа...1 МПа -1 бар...10 бар -14.5 psi...145 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1 g
Начин на закрепване	с фиксираща скоба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал тапа	Подсилен с POLYAMID
Материал O-пръстен	HNBR