


Основа
VABX-A-ER-E12-JNTH-XR
Номер на част: 8191781

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Интегрирана функция	Пилотен селектор за въздух за определяне на захранването с управляващ въздух (външно или вътрешно)
Посока на потока	реверсивна
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-P Вентилен остров VTUX-A-S
Годност за работа с вакуум	да
Размери Ш x Д x В	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж	6 Nm
Тегло на продукта	57.9 g
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Връзка за управляващ въздух 12/14	за патрон 12 mm
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	за патрон 12 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на втулката	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на скобата	високолегирана стомана, неръждаема