


Планка VABF-XA-12-M2-QX

Номер на част: 8191794

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	1
Посока на потока	реверсивна
Съвместимост с	Вентилен остров VTUX-A-P Вентилен остров VTUX-A-S
Работно налягане	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Годност за работа с вакуум	да
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагер	-20 °C...70 °C
Номинален въртящ момент на затягане	0.8 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	34.7 g
Начин на закрепване	завинтване
Пневматична връзка 3/5 комбинирана	за патрон 15 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на скобата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	Неръждаема стомана