

**Конектор**  
**EAMD-56-56-25-23X27-U**  
Номер на част: 8196717

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Монтажен диаметър 1             | 25 mm                 |
| Монтажен диаметър 2             | 23 mm                 |
| Размер                          | 56                    |
| Номинална дължина               | 56 mm                 |
| Монтажно положение              | произволно            |
| Макс. обороти                   | 5500 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %              |
| Температура на околната среда   | -25 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент         | 172 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 58 Nm                 |
| Тегло на продукта               | 459 g                 |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS   |