


Аксиален модул EAMM-A-N38-60H-G2

Номер на част: 8197463

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	41 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	14.5 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	16 Nm
Тегло на продукта	374 g
Код на интерфейс актуатор	N38
Код на интерфейс мотор In	60H
Указание за материала	Съответствие с RoHS