


## Аксиален модул EAMM-A-S48-60R-G2

Номер на част: 8197485

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност               |
|---------------------------------|------------------------|
| Номинална дължина               | 50.5 mm                |
| Монтажно положение              | произволно             |
| Макс. обороти                   | 8000 1/мин             |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C         |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %               |
| Клас защита                     | IP40                   |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C         |
| Масов инерционен момент         | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 6.5 Nm                 |
| Тегло на продукта               | 280 g                  |
| Код на интерфейс актуатор       | S48                    |
| Код на интерфейс мотор In       | 60R                    |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS    |