


Аксиален модул EAMM-A-D50-60G-S1-G2

Номер на част: 8197496

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	78 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	950 g
Код на интерфейс актуатор	D50
Код на интерфейс мотор In	60G
Указание за материала	Съответствие с RoHS