


Аксиален модул EAMM-A-D40-60P-S1-G2

Номер на част: 8197497

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	52 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	5.87 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	340 g
Код на интерфейс актуатор	D40
Код на интерфейс мотор In	60P 60PA
Указание за материала	Съответствие с RoHS