


Направляващ модул FEN-25-250-KF

Номер на част: 8204040

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход	250 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила F_y	520 Б
Макс. сила F_y , статична	830 Б
Макс. сила F_z	520 Б
Макс. сила F_z , статична	830 Б
Макс. момент M_x	15 Nm
Макс. момент M_x статичен	24 Nm
Макс. момент M_y	20 Nm
Мах. момент M_y , статичен	31 Nm
Макс. момент M_z	20 Nm
Макс. момент M_z статичен	31 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Движеща се маса	569 g
Тегло на продукта	1113 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана