


Направляващ модул FEN-25-200-GF

Номер на част: 8204057

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход	200 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Направляваща плъзгаща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Придвижваща сила	15 Б
Движеща се маса	509 g
Тегло на продукта	1106 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	високолегирана стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана