


Аксиален модул EAMM-A-X22-42A

Номер на част: 8210057

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Предаваем въртящ момент	0.95 Nm
Тегло на продукта	60 g
Код на интерфейс актуатор	X22
Код на интерфейс мотор In	42A
Указание за материала	Съответствие с RoHS