


Линеен филтър OAF-A-C-Q8-E-F

Номер на част: 8212643

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	8 mm
Указание за използване	Корпусът не трябва да се почиства с полярни разтворители (например алкохол).
Монтажно положение	произволно
Финоста на филтрация	10 µm
Работно налягане	-0.1 MPa...1 MPa -1 бар...10 бар -14.5 psi...145 psi
Работен флуид	Въздух
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящо за производство на батерии в съответствие с вътрешната дефиниция на Festo в степен F1A с ограничения по отношение на използването на Cu/Zn/Ni
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	22.3 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Пневматична връзка	за шланх с външен Ø 8 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	HNBR
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	POLYAMID