

Кръгъл цилиндър DPRA-N-3/4"-0.5-NGP4-N

Номер на част: 8217823

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.5 инча
Ø на буталото	3/4"
Резба на буталния прът	1/4-28 UNF-2A
Демпфериране	без демпфериране
Монтажно положение	произволно
Край на буталния прът	Външна резба
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	без
Защита срещу превъртане/водач	кръгъл бутален прът
Работно налягане	9.99 psi...150 psi
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-40 AF...300 AF
Тегло на продукта	0.29 lb
Пневматична връзка	1/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото на цилиндър	високолегирана стомана, неръждаема