

# Кръгъл цилиндър DPRA-N-3/4"-4-NGP4-N

Номер на част: 8217829

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                  | 4 инча                                                                   |
| Ø на буталото                        | 3/4"                                                                     |
| Резба на буталния прът               | 1/4-28 UNF-2A                                                            |
| Демпфериране                         | без демпфериране                                                         |
| Монтажно положение                   | произволно                                                               |
| Край на буталния прът                | Външна резба                                                             |
| Конструктивна структура              | Бутало<br>Бутален прът<br>Тяло на цилиндър                               |
| Разпознаване на позиция              | без                                                                      |
| Защита срещу превъртане/водач        | кръгъл бутален прът                                                      |
| Работно налягане                     | 9.99 psi...150 psi                                                       |
| Начин на функциониране               | двойнодействащ                                                           |
| Работен флуид                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 1 - ниска опасност от корозия                                            |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364 зона III                                                       |
| Температура на околната среда        | -40 AF...300 AF                                                          |
| Тегло на продукта                    | 0.4 lb                                                                   |
| Пневматична връзка                   | 1/8 NPT                                                                  |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на уплътненията             | NBR                                                                      |
| Материал на буталния прът            | високолегирана стомана, неръждаема                                       |
| Материал на тялото на цилиндър       | високолегирана стомана, неръждаема                                       |