


Разклонителен блок FR-12-PK-3-B

Номер на част: 8761

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2.5 mm
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 бар...8 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Брой изводи	12
Брой на захранващите проводници	1
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G1/4
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 4 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане