


# Разпределител с лост

## TH-3-1/4-B

Номер на част: 8983

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 3/2 затворен моностабилен                                          |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 600 l/min                                                          |
| Пневматична работна връзка                                  | G1/4                                                               |
| Работно налягане                                            | -0.95 бар...10 бар                                                 |
| Конструктивна структура                                     | Седло тарелка                                                      |
| Номинален диаметър                                          | 7 mm                                                               |
| Вид управление                                              | директно                                                           |
| Взривозащита                                                | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                     |
| Сила на задействане                                         | 10.5 Б                                                             |
| Тегло на продукта                                           | 210 g                                                              |
| Начин на закрепване                                         | с отвор                                                            |
| Пневматична връзка 1                                        | G1/4                                                               |
| Пневматична връзка 2                                        | G1/4                                                               |
| Пневматична връзка 3                                        | G1/4                                                               |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                |
| Материал на тялото                                          | Алуминиева отливка под налягане                                    |