


Разпределител с лост

TH-5-1/4-B

Номер на част: 8994

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	550 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Номинален диаметър	7 mm
Вид управление	директно
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	34 Б
Тегло на продукта	320 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 4	G1/4
Пневматична връзка 5	G1/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане