

Многослойна тръба PM-6

Номер на част: 9087

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	8 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	25 mm
Вътрешен Ø	5.2 mm
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...30 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-29 °C...65 °C
Тегло на продукта по дължина	0.032 kg/m
Цвят	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	Алуминиева ковка сплав PE