

Ухо със сферичен лагер SGS-M12X1,25

Номер на част: 9262

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M12x1,25
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	1.5 kN
Тегло на продукта	130 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на външния пръстен	Месинг
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал вътрешен пръстен	Стомана
Материал на гайките	Стомана, поцинкована