

Ухо със сферичен лагер SGS-M16X1,5

Номер на част: 9263

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M16x1,5
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	4 kN
Тегло на продукта	261 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на външния пръстен	Месинг
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал вътрешен пръстен	Стомана
Материал на гайките	Стомана, поцинкована