

Бърз съединител SCK-PK-4-KU

Номер на част: 9388

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	3.4 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	Препрада
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	за шланг с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с холендрова гайка
Пневматична връзка 2	за шланг с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с гайка
Материал на холендровата гайка	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на гайките	POM
Материал свързка	POM