

Адаптор
AD-G3/8-3/8NPT-I
Номер на част: 9397

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	11.5 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1	25 Nm
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 2	22 Nm
Номинален въртящ момент на затягане	38.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	25.3 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба 3/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	PVC
Материал на тялото	Стомана, поцинкована