


Бърз съединител SCK-PK-4

Номер на част: 9421

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	3.4 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	Препрада
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 MPa...1.6 MPa 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Пневматична връзка 1	за шланх с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с холендрова гайка
Пневматична връзка 2	за шланх с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с гайка
Материал на холендровата гайка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на гайките	Стомана, поцинкована
Материал свързка	Алуминиева ковка сплав, анодирана