

Дросел-шумозаглушител GRU-1/8-B

Номер на част: 9516

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция звуково налягане на дросела
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Пневматична връзка 1	G1/8
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Нормален дебит 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...1000 l/min
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Материал на тялото	Алуминий
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 бар...10 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...70 °C
Тегло на продукта	10 g
Материал на демпферната вложка	PE
Материал резбова шийка	Алуминиева отливка под налягане
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на регулиращия винт	POLYAMID