

Адаптор AD-1/8NPT-G1/8-I

Номер на част: 9624

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	5.95 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1	7 Nm
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 2	6 Nm
Тегло на продукта	9.5 g
Пневматична връзка 1	Външна резба 1/8 NPT
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	PVC
Материал на тялото	Стомана, поцинкована