

Адаптор
AD-1/2NPT-G1/2-I
Номер на част: 9627

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	14.3 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1	28 Nm
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 2	40 Nm
Тегло на продукта	48.48 g
Пневматична връзка 1	Външна резба 1/2 NPT
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	PVC
Материал на тялото	Стомана, поцинкована