

**Двоен нипел**  
**E-G3/8-3/8NPT**  
Номер на част: 9632

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                       | Стойност                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                                   | 11.5 mm                                        |
| Работно налягане пълен температурен диапазон         | -0.95 бар...10 бар                             |
| Работен флуид                                        | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид                 | Възможна работа в омаслено състояние           |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                   | 1 - ниска опасност от корозия                  |
| Сертификат за LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура на околната среда                        | -10 °C...60 °C                                 |
| Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1 | 25 Nm                                          |
| Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 2 | 22 Nm                                          |
| Номинален въртящ момент на затягане                  | 38.5 Nm                                        |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане        | ± 20 %                                         |
| Тегло на продукта                                    | 25.5 g                                         |
| Пневматична връзка 1                                 | G3/8                                           |
| Пневматична връзка 2                                 | 3/8 NPT                                        |
| Указание за материала                                | Съответствие с RoHS                            |