


Импулсен разпределител VLK-3-PK-3

Номер на част: 9639

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2.5 mm
Работно налягане	2.5 бар...8 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	90 l/min
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	170 g
Начин на закрепване	върху монтажна рамка
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане