

Бързоизпускащ клапан SE-1/2-B

Номер на част: 9688

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Бързо изпускане
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит обезвъздушаване 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	6480 l/min
Стандартен номинален дебит пълнене с въздух 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	4560 l/min
Работно налягане	0.3 бар...10 бар
Температура на околната среда	-20 °C...75 °C
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален диаметър	15 mm
Монтажно положение	произволно
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...75 °C
Тегло на продукта	200 g
Пневматична връзка 3	G1/2
Материал на уплътненията	NBR