

Индикатор за налягане ОН-10

Номер на част: 9791

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работно налягане	0.14 МПа...0.8 МПа 1.4 бар...8 бар 20.3 psi...116 psi
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	4 g
Пневматична връзка	Нипел щекерен PK-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS