



# Кръгъл цилиндър DGS-25-80-PPV

Специф. Номер: 9834  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с двустранно регулируемо демпфериране в крайните позиции.  
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	80 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	1 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	16 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	247 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	295 N
Пневматичен извод	G1/8