

Ventil pro škrčení odvětrání GRE-1/8-NPT

Číslo dílu: 10057

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	Funkce škrčení, akustický tlak
Výběr přídavné funkce	s tlumičem hluku
Připojení pneumatiky 1	NPT1/8
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální průtok 6-> 0 barů	0 l/min...520 l/min
Provozní tlak	0 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...70 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS