

Indikátor tlaku OH-8-GE

Číslo dílu: 10091

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Pneumatické připojení	nátrubek PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS