


Filtr-tlumič hluku LFU-1/2

Číslo dílu: 10494

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	G1/2
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	1 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Průtok vzhledem k atmosféře	6000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Snížení hluku	snížení o 40 dB
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	83 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	450 g
Způsob upevnění	lze našroubovat
Pneumatické připojení	G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PP