

Olejevý brzdicí válec DYHR-20-25-Y5

Číslo dílu: 1155692

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Zdvih	25 mm
Tlumení	nastavitelné
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	0.3 m/s
Posuvová rychlost	0.2 mm/s...100 mm/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.5 s
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...80 °C
Max. síla nárazu	2500 N
Max. absorpce energie na zdvih	62.5 J
Max. absorpce energie za hodinu	90000 J
Min. posuvová síla	250 N
Max. posuvová síla	2500 N
Max. zbytková energie	0.32 J
Síla na návrat do základ. pol.	9 N
Hmotnost výrobku	360 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	ocel pozinkováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	tvrzen. silně legovaná ocel