


Osová sada EAMM-A-D19-40A

Číslo dílu: 1199152

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	42.7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
Hmotnost výrobku	110 g
Kód rozhraní ovladače	D19
Kód rozhraní motoru In	40A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS