


# Osová sada EAMM-A-N80-120G

Číslo dílu: 1201695

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	77.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	151 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	47 Nm
Hmotnost výrobku	1990 g
Kód rozhraní ovladače	N80
Kód rozhraní motoru In	120G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS