

Tlumič hluku AMTE-M-LH-G12

Číslo dílu: 1205863

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	10
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Průtok vzhledem k atmosféře	10500 l/min
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	88 dB(A)
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	43 g
Pneumatické připojení	G1/2
Materiál vložky tlumiče	bronz
Materiál závitového čepu	mosaz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS