


Paralelní sada EAMM-U-60-D32-57A-91

Číslo dílu: 1210419

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	60
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	26.7 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.07 Nm
Přenositelný krouticí moment	3 Nm
Hmotnost výrobku	1160 g
Kód rozhraní ovladače	D32B
Kód rozhraní motoru In	57 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS