


# Šroubení L s nátrubkem LCN-M5-PK-3

Číslo dílu: 12257

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota  |
|--|--|
| Jmenovitá světlost                     | 2 mm   |
| Druh těsnění na závitovém čepu         | těsnicí kroužek  |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.95 bar...10 bar                                       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]             |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Okolní teplota                         | 0 °C...60 °C   |
| Připojení pneumatiky 1                 | vnější závit M5  |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 4 mm                              |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS   |
| Materiál tělesa                        | ocel<br>tlakový odlitek ze zinku                         |