


Připojovací deska VABS-C8-12XB-QX

Číslo dílu: 1236027

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	12 mm
Max. počet pozic pro ventily	1
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.48 Nm...0.72 Nm
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	1.3 Nm
Hmotnost výrobku	15 g
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	připraveno pro vložku
Připojení pneumatiky 1	připraveno pro vložku
Pneumatické připojení 3	připraveno pro vložky
Připojení pneumatiky 5	připraveno pro vložku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	zesílený PA