


Připojovací lišta VABM-C8-12E-G14-20-PT-L

Číslo dílu: 1247983

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	12 mm
Max. počet pozic pro ventily	20
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.6 Nm
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	5 Nm
Hmotnost výrobku	1358 g
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku