

# Indikační konektor MCL

Číslo dílu: 12611

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                      | Hodnota                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hmotnost výrobku              | 13 g                                          |
| Elektrické připojení          | tvar A<br>konektor<br>podle DIN EN 175301-803 |
| Jmenovité provozní napětí DC  | 24 V                                          |
| Jmenovité provozní napětí, AC | 24 V                                          |
| Frekvence sítě                | 0 Hz...60 Hz                                  |
| Přípustné výkyvy napětí       | +/- 15 %                                      |
| Stupeň krytí                  | IP65<br>podle IEC 60529                       |
| Okolní teplota                | -20 °C...60 °C                                |
| Shoda s LABS                  | VDMA24364-B2-L                                |
| Materiál tělesa               | PA6, vyztužený                                |