

Hadice z plastu PUN-CM-10-SW

Číslo dílu: 130817

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	10 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	60 mm
Vnitřní Ø	7 mm
Min. poloměr ohybu	30 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Povrchový odpor	0.01 MΩ...10 MΩ
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.05158 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)