

# Upínací modul EV-20/180-5

Číslo dílu: 13293

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                         | 5 mm                                                                                                                                      |
| Upínací plocha                                | 20x180                                                                                                                                    |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                                                                                                 |
| Princip činnosti                              | jednočinn.                                                                                                                                |
| Provozní tlak                                 | 0.2 MPa...0.6 MPa<br>2 bar...6 bar<br>29 psi...87 psi                                                                                     |
| Provozní médium                               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]                                                                                              |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                         |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií | Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi.<br>Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Okolní teplota                                | -20 °C...40 °C                                                                                                                            |
| Hmotnost výrobku                              | 270 g                                                                                                                                     |
| Způsob upevnění                               | s průchozí dírou                                                                                                                          |
| Pneumatické připojení                         | M5                                                                                                                                        |
| Materiál tělesa                               | tlakový odlitek z hliníku                                                                                                                 |
| Materiál membrány                             | TPE-U(PU)                                                                                                                                 |