

Šroubení Y s nástrčnými koncovkami NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10

Číslo dílu: 133085

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	4.5 mm
Tvar	Tvar Y
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	12 g
Způsob upevnění	Vnější šestihran na klíč vel. 14
Připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/8
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PP
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová