


Brzdňý odpor CACR-KL2-33-W2400

Číslo dílu: 1336619

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	600
Montážní poloha	volné proudění svisle
Impulzní energie brzdňého odporu při 380 V	21600 Ws
Impulzní energie brzdňého odporu při 780 V	21600 Ws
Výkon při 35% ED a 20°C	3600 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu	1440 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu při 380 V	1440 W
Jmenovitý výkon brzdňého odporu při 780 V	1440 W
Hodnota odporu	33 Ω
Certifikát	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	8000 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím volitelně:
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS